

**NEU**



**Strom, Spannung  
und Leistung - immer im  
Blick**

**0...40 V/DC  
-20.... +20 A**



## Spannungs- Strom- und Leistungsmessmodul

LCD Digital-Power-Panel-Meter. Dieses Anzeigeeinstrument über-zeugt besonders durch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Es zeigt auf einem beleuchtbaren, zweizeiligen LC-Display die Messwerte für Strom, Spannung und Leistung gleichzeitig an. Die Strommessung erfolgt galvanisch getrennt. Es können Ströme im Bereich -20 bis + 20 A gemessen werden. Das Panel-Meter ist daher für den Einsatz in Netzgeräten, Ladegeräten und Solaranlagen bestens geeignet.

### ■ Technische Daten:

Spannungsversorgung: .....9 – 25 V/DC,  
Stromaufnahme:..... max. 30 mA,  
(Hintergrundbeleuchtung mit sep. Spannung vorgesehen)  
Eingangsimpedanz: .....ca. 90 kOhm,  
Mess-Spannung: .....0 – 40V/DC,  
Auflösung: .....Spannung 10 mV, Strom 50 mA  
Toleranz: .....Spannung:  $\pm 0,1\%$ , Strom  $\pm 1\%$   
Strommessbereich:..... - 20 A bis + 20A (- 20... 0 ...+20A),  
Leistungsanzeige: .....0...800 W (Auflösung 0,1W),

Abmessung: 84 x 44 x 28 mm.

**Best.-Nr. 11 90 01 2**

**H-TRONIC - IMMER NEUE IDEEN**