



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

Daten

Anschlussdaten

Eindrätiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrische Daten

Breite	12 mm / 0.472 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	64 mm / 2.52 inch
Tiefe	100 mm / 3.937 inch

Mechanische Daten

Steckbare Verdrahtungsebene	ja
-----------------------------	----

Werkstoffdaten

Farbe	rot
Brandlast	0.002 MJ
Gewicht	0.1 g



Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 ... 85 °C

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918924856
Zolltarifnummer	39269097900
Produktgruppe	15 (I/O-System)
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
eCl@ss 8.0	27-24-26-92
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

753-150 IO, Zubehoer	Jan 22, 2016	DOC 22,0 kB	Download
-------------------------	--------------	----------------	----------

Produktfamilie

I/O-System – Serie 750/753

Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.

[Mehr über die Produktfamilie erfahren](#)

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.