Verschraubungen
VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschlusstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1776910000
Typ	VP M20 K54
Ausführung	Verschraubungen, Verschlussstopfen, Polyamid 6 (PA6 - GF30), RAL 7035, M 20 x 1,5, IP 54
GTIN (EAN)	4032248156351
VPE	100 Stück

Verschraubungen
VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	12,5 mm	Nettogewicht	2,1 g

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	DIN	DIN 46320 (für PG Gewinde)
Drehmoment Stutzen, max.	1 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	1 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbcode	RAL 7035	Gewinde (außen)	M 20 x 1,5
Gewindelänge	7,5 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Kopfdurchmesser	22 mm	Schutzart mit GWDR	IP 65
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000032	ETIM 3.0	EC000032
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-10
eClass 5.1	27-14-91-10	eClass 6.0	27-14-91-10
eClass 7.0	27-14-91-10		

Zulassungen

Zulassungen

ME25