

Montagewinkel - PSD-S ME BR-SM/1S - 2700160

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Winkel für einseitige Bodenmontage, verdeckte Kabelführung, schwarz

Produkteigenschaften

- Zweiseitige Montage für bis zu 10 Signalelemente
- Mit verdeckter Kabelführung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356491501

Technische Daten

Maße

Durchmesser	70 mm
Höhe	98 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Material	PA A3 x 2G5
Farbe	schwarz
Gewicht	78 g
Einbaulage	beliebig
Montageart	Bodenmontage
Montagehinweis	Dichtung liegt bei
Lieferumfang	2 Stück Linsenblechschaube 2 Stück Dichtung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143203
eCl@ss 4.1	27143203
eCl@ss 5.0	27371232
eCl@ss 5.1	27371232

Montagewinkel - PSD-S ME BR-SM/1S - 2700160

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27371232
eCl@ss 7.0	27371232
eCl@ss 8.0	27371232

ETIM

ETIM 3.0	EC001152
ETIM 4.0	EC001152
ETIM 5.0	EC001152

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311

Zeichnungen

Maßzeichnung

