

Zubehör (allgemein) GWDR M40-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abgerundet wird das Portfolio der Kabelverschraubungen durch eine Vielzahl weiteren Zubehörs.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1777970000
Typ	GWDR M40-PO
Ausführung	Dichtring, Polyethylen, Gewinde (außen): M 40 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248158232
VPE	50 Stück

**Zubehör (allgemein)
GWDR M40-PO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,54 g
--------------	--------

Breite

Stärke	2 mm
--------	------

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	44 mm	Dichtring Durchmesser	45 mm
Dichtung	PE-HD	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Gewinde (außen)	M 40 x 1,5
Innendurchmesser D2	40 mm	Stärke	2 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Polyethylen

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000781	ETIM 3.0	EC000781
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.0	27-14-91-09	eClass 7.0	27-14-91-09

Zulassungen

Zulassungen

Zubehör (allgemein) GWDR M40-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

