

**VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung
Zugentlastung)
VGM25-MS54 ZE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelverschraubung mit aussenliegender zentrischer
Zugentlastung mittels Klemmbacken, IP54

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VGM25-MS54 ZE
Best.-Nr.	1778480000
Ausführung	VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt
GTIN (EAN)	4032248161492
VPE	25 Stück

VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung) VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	38 mm	Länge (inch)	1,496 inch
Nettogewicht	93,9 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	NBR	Drehmoment Hutmutter, max.	8 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	8 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	12 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	12 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	Gewinde (außen)	M 25
Gewindelänge	7 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Kabeldurchmesser außen, max.	19 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	9 mm
Klemmbereich, Zugentlastung, max.	21 mm	Klemmbereich, Zugentlastung, min.	12 mm
Schlüsselweite 1	34 mm	Schlüsselweite 2	30 mm
Schutzart	IP54	Schutzart mit GWDR	IP65
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD