

**Schraubendreher  
IS 6 DIN 6911**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Sechskantschraubendreher mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff

- Oberfläche vernickelt
- Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Gefertigt nach DIN 6911
- Passend für Schrauben nach DIN 6912

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">0407900000</a>
Typ	IS 6 DIN 6911
Ausführung	Werkzeuge, Stiftschlüssel, Klingenslänge: 80 mm
GTIN (EAN)	4008190166465
VPE	1 Stück

**Datenblatt**

**Schraubendreher  
IS 6 DIN 6911**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	110 mm	Gewicht	61 g
Nettogewicht	61 g		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000818	ETIM 3.0	EC000818
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 4.1	21-04-04-01
eClass 5.1	21-04-04-01	eClass 6.0	21-04-04-01
eClass 7.0	21-04-04-90		

**Produkthinweise**

Hinweistext Technische Daten	60 mm / 80 mm / 90 mm
Artikelbeschreibung	Sechskantschraubendreher mit Quergriff und Zapfen Gr.6
Produktbeschreibung	Sechskantschraubendreher mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberfläche vernickelt</li> <li>• aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl</li> <li>• gefertigt nach DIN 6911</li> <li>• passend für Schrauben nach DIN 6912</li> </ul>

**Zulassungen**

Zulassungen

