

**Leitermarkierer
CLI RH 20-02 CLI R 02**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0563700000
Typ	CLI RH 20-02 CLI R 02
Ausführung	Leitermarkierer, Montagedornhalter, 55 x 55 mm, Polyamid, Farbe: rot
GTIN (EAN)	4008190291136
VPE	1 Stück

**Leitermarkierer
CLI RH 20-02 CLI R 02**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	55 mm	Breite	55 mm
Höhe	28 mm	Tiefe	28 mm
Nettogewicht	57,07 g		

Markierungen

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	rot	Isolationsdurchmesser, max.	4 mm
Leiteraußendurchmesser		Materialfarbe nach Widerstandskode	2
Silikone	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	Polyamid		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Leitermarkierer CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

