

**THM  
THM MT30X 89/60 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                 | THM MT30X 89/60 SI                                    |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1003410000</a>                            |
| Ausführung          | THM, Gerätemarkierer, 60 x 89 mm, silber              |
| GTIN (EAN)          | 4032248699308                                         |
| VPE                 | 1 Stück                                               |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

## THM THM MT30X 89/60 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 89 mm   | Breite (inch) | 3,504 inch |
| Höhe         | 60 mm   | Höhe (inch)   | 2,362 inch |
| Tiefe        | 0,08 mm | Tiefe (inch)  | 0,003 inch |
| Nettogewicht | 921 g   |               |            |

### Allgemeine Angaben

|                                |                            |                          |                |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| Anzahl je Rolle                | 1.000                      | Aufdruckverfahren        | Thermotransfer |
| Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei | Breite                   | 89 mm          |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                        | Einsatztemperaturbereich | -40... 150 °C  |
| Farbe                          | silber                     | Halogene                 | Nein           |
| Kleber                         | Acrylatkleber              | Werkstoff                | Polyester      |
| Zulassung nach UL 969          | Ja                         |                          |                |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>  |

### **THM THM MT30X 89/60 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

