

SAIL-VSA-M8W-3-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gesteckten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend. Bei Weidmüller sind 0 Grad Versionen lieferbar, das heißt, die Kabelabgangsrichtung befindet sich beim PE-Kontakt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1026190150
Typ	SAIL-VSA-M8W-3-1.5U
Ausführung	Ventilstecker, A
GTIN (EAN)	4032248751297
VPE	1 Stück

SAIL-VSA-M8W-3-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	84 g
--------------	------

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,34 mm ²	Anschlussart	Stift
Bauform	A	Kabellänge	1,5 m
Kontaktmaterial	CuZn	Kontakttoberfläche	verzinnt
Leiteraußendurchmesser	-	Mantelfarbe	schwarz
Nennspannung	24 V	Nennstrom	4 A
Polzahl	3	Schutzart	IP 67 (im verschraubten Zustand)
Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C	Werkstoff	PUR/ PVC

Klassifikationen

eClass 6.0	27-06-91-90	eClass 7.0	27-06-91-90
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen
