

SAI-4-F 4P M12 L 5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1070650000
Typ	SAI-4-F 4P M12 L 5M
Ausführung	Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 5 m, Ja
GTIN (EAN)	4032248826841
VPE	1 Stück

SAI-4-F 4P M12 L 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	144 mm	Höhe	18,2 mm
Nettogewicht	505 g		

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	PA 6 GF
Isolationswiderstand	$10^9 \Omega$	Kabellänge	5 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	Schleppkettentauglichkeit	Ja
Schutzart	IP 68	Steckzyklen	≤ 50
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-27-92-19	eClass 7.0	27-06-91-90

Zulassungen

Zulassungen

