

Rillenkugellager 6000-2Z (Baureihe 60..-2Z)

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	10 mm	
D	26 mm	
B	8 mm	
d ₁	14,7 mm	
D ₂	22,5 mm	
D _{a max}	24 mm	
d _{a min}	12 mm	
r _{a max}	0,3 mm	
r _{min}	0,3 mm	
m	0,02 kg	Gewicht
C _r	4850 N	dynamische Tragzahl, radial

C_{0r}	1970 N	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	96 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	34500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	27500 1/min	Bezugsdrehzahl
f_0	12,4	Berechnungsfaktor



