

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1078720000
Typ	SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8
Ausführung	Einbaustecker, M8, Stift, gerade, M8, Polzahl: 4, 0.5 m
GTIN (EAN)	4032248840618
VPE	1 Stück

SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	14 g
--------------	------

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,25 mm ²	Anschlussart	Stift
Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt	Kabellänge	0,5 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M8	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	30 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	4
Schutzart	IP 67	Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C
Verschraubung	M8	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC002061	eClass 4.1	27-26-07-01
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.0	27-26-07-02
eClass 7.0	27-44-01-02		

Zulassungen

Zulassungen

