



## ANSMANN PhotoCam IV + 4 Mignon Akku Typ 2500 (min. 2400) maxE 3 Jahre Garantie\*

Stecker-Ladegerät für 2 oder 4 Micro AAA / Mignon AA Akkus, automatische Akku-Voll-Erkennung (-deltaU)

### Features

- Intelligentes Ladegerät für 2 oder 4 NiMH/NiCd Akkus der Größen Mignon AA oder Micro AAA
- Inkl. 4x Mignon AA NiMH Akkus Typ 2500 maxE (Mindestkapazität 2400 mAh)
- Das Ladegerät ist mit einem beleuchteten Display (LCD) ausgestattet, welches übersichtlich den Ladestatus der Akkus anzeigt.
- Überladeschutz durch -deltaU Abschaltung und Sicherheitstimer
- Akku-Defekt-/Alkaline-Erkennung
- Verpolschutz
- Impuls-Erhaltungsladung
- Weitbereichseingang 100-240V AC
- Ladeströme: AA 500mA, AAA 500mA
- 3 Jahre Garantie



**Automatische Abschaltung**



**Überladeschutz**



**LCD-Anzeige**



**Ladezeit (AA 1000mAh)**



**Artikelnummer:** 5317263  
**Lieferumfang:** PhotoCam IV, Bedienungsanleitung, 4 AA Akkus maxE 2500mAh  
**Zolltarifnummer:** 85044055900  
**Verpackungseinheit:** 4 (280 × 235 × 110 mm)



### Spezifikationen

Eingangsspannung	100 - 240V AC
Weltweit einsetzbar	Ja
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid
Ladbare Zellen	Micro AAA / Mignon AA
Ladestrom AAA	500 mA (2/4)
Ladestrom AA	500 mA (2/4)
Mikroprozessorsteuerung	Ja
Sicherheitstimer	Ja
LCD Anzeige	Ja
Überladeschutz	Ja
Akku-Defekterkennung	Ja
Farbe	silber
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-20 - 40 °C