

**HDC - Einsatz
HDC 06B HP250 MPL1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die RockStar® HighPower Gehäuse sind aus einem hochfestem Aluminiumdruckguss gefertigt und bieten durch eine kontinuierliche Optimierung einen perfekten Schutz unter widrigen Umweltbedingungen. Durch das mehrteilige Gehäuse hat der Anwender die Möglichkeit Arbeitsprozesse bis zum letzten Arbeitsgang einzusehen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC 06B HP250 MPL1
Best.-Nr.	1103680000
Ausführung	HDC - Einsatz, Polzahl: 1, Baugröße: 3
GTIN (EAN)	4032248877942
VPE	1 Stück

HDC - Einsatz HDC 06B HP250 MPL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	59 mm	Länge (inch)	2,323 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0,748 inch
Befestigungsmaß Breite	27 mm	Befestigungsmaß Höhe	44 mm
Nettogewicht	45,86 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	120 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
--------------------------	--------	--------------------------	--------

Allgemeine Daten

Baugröße	3	Baureihe	HighPower
Polzahl	1	Werkstoff	Edelstahl, rostfrei

Allgemeine Angaben

Baureihe	HighPower	Farbe	silbergrau
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei		

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP

HDC - Einsatz HDC 06B HP250 MPL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

