

HTF HYB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Für C1-Kontakte
- Für D-Sub-Kontakte des ConCept Moduls CM-20
- IE-Crimpwerkzeuge

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1119580000
Typ	HTF HYB
Ausführung	0.08 mm², 1 mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626
VPE	1 Stück

HTF HYB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	200 mm	Gewicht	438 g
Nettogewicht	443,2 g		

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, min.	0,08 mm ²	Crimpbereich, max.	1 mm ²
--------------------	----------------------	--------------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, min.	0,08 mm ²	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
Crimpprofil 1, max.	0,2 mm ²	Crimpprofil 2, min.	0,2 mm ²
Crimpprofil 2, max.	0,5 mm ²	Crimpprofil 3, min.	0,75 mm ²
Crimpprofil 3, max.	1 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000385	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug
---------------------	---------------

Zulassungen

Zulassungen