

**Zubehör
HDC HP 250 SHOCKPROTEC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die RockStar® HighPower Gehäuse sind aus einem hochfestem Aluminiumdruckguss gefertigt und bieten durch eine kontinuierliche Optimierung einen perfekten Schutz unter widrigen Umweltbedingungen. Durch das mehrteilige Gehäuse hat der Anwender die Möglichkeit Arbeitsprozesse bis zum letzten Arbeitgang einzusehen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
Best.-Nr.	1120130000
Ausführung	Zubehör, Schraubanschluss, Baugröße: 250
GTIN (EAN)	4032248901487
VPE	1 Stück

Zubehör HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	37 mm	Länge (inch)	1,457 inch
Nettogewicht	2 g	Durchmesser	12,3 mm

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	120 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
--------------------------	--------	--------------------------	--------

Allgemeine Daten

Baugröße	250	Baureihe	HighPower
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolationswiderstand	10 ¹⁰ Ω
Isolierstoff	Polyamid mit Glasfaser	Verschmutzungsgrad	PD 2 (PD 3)
Werkstoff	PA 66 GF 30, Edelstahl, rostfrei		

Allgemeine Angaben

Anschlussart	Schraubanschluss	Baureihe	HighPower
Farbe	schwarz	Werkstoff	PA 66 GF 30, Edelstahl, rostfrei

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-05	eClass 8.1	27-44-02-05
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP