

**Schneidwerkzeuge  
KT 22**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser.

Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1157830000</a>
Typ	KT 22
Ausführung	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
GTIN (EAN)	4032248945528
VPE	1 Stück

**Schneidwerkzeuge  
KT 22**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	210 mm	Breite	66 mm
Höhe	30 mm	Gewicht	460 g
Nettogewicht	471,68 g		

**Technische Daten**

Ausführung mechanisch Einhand

**Daten-, Telefon- und Steuerkabel**

Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø 22 mm

**max. Schneidleistung - Aluminiumkabel**

Aluminiumkabel eindrätig, max. (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (AWG)	2/0
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	22 mm

**max. Schneidleistung - Kupferkabel**

Kupferkabel - eindrätig, max.	25 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel - eindrätig, max. (AWG)	3
Kupferkabel - feindrätig, max.	95 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel - feindrätig, max. (AWG)	3/0
Kupferkabel - mehrdrätig, max.	50 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel - mehrdrätig, max. (AWG)	1
Kupferkabel, max. Ø	22 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000161	eClass 6.0	21-04-90-90
eClass 7.0	21-04-90-90		

**Produkthinweise**

Hinweistext Technische Daten	Werkzeug geschlossen
Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug bis 22mm Außendurchmesser

**Zulassungen**

Zulassungen




**Schneidwerkzeuge  
KT 22**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Zeichnungen**

---

 max. 22 mm

 max. 25 mm<sup>2</sup>

 max. 50 mm<sup>2</sup>

 max. 95 mm<sup>2</sup>

---

---

---