

multi-stripax PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1190490000
Typ	multi-stripax PV
Ausführung	Abisolier- und Schneidwerkzeug, Photovoltaikleitungen und vergleichbare erd- und kurzschluss sichere Leitungen, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248973262
VPE	1 Stück

multi-stripax PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	250 mm	Breite	85 mm
Höhe	40 mm	Gewicht	250 g
Nettogewicht	548 g		

maximale Abisolierleistung

Kabeltyp	Photovoltaikleitungen und vergleichbare erd- und kurzschluss sichere Leitungen	Leiteranschlussquerschnitt, min.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Abisolierlänge, min.	2 mm

maximale Schneidleistung

Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm ²
-------------------------------------	-------------------

Klassifikationen

eClass 6.0	21-04-38-90	eClass 7.0	21-04-38-90
------------	-------------	------------	-------------

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug
---------------------	-------------------

Zulassungen

Zulassungen

