Industrial Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.5, PUR, grün

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1234770005
Typ	IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E
Ausführung	Systemkabel, offen, PUR, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118019445
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	0,5 m	Nettogewicht	52 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+70 °C	Lagertemperatur	-50 °C...+70 °C
Verlegetemperatur	-20 °C...+60 °C		

Kabelaufbau

Querschnitt	4*AWG 22/7 - 0,36 mm²	Isolationsdurchmesser	1,5 mm
Werkstoff Mantel	PUR	Manteldurchmesser, max.	6,7 mm
Mantelfarbe	grün (RAL 6018)		

Stecker

Ausführung Stecker rechts	offen

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000830	eClass 6.0	27-06-18-01
eClass 7.0	27-06-18-01		