

**Industrial Ethernet
EBR-MODULE RS232**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Externes Modul zur Speicherung und
Wiederherstellung der Konfiguration**

- Reduzierte Systemausfallzeiten durch eine einfache Rekonfiguration im Falle des Austauschs von Geräten
- Plug&Play-Systemsicherung und -Wiederherstellung
- Kompaktes und robustes Design
- Verwendbar mit allen Weidmüller managed Switches der Value- und PremiumLine sowie den Weidmüller WLAN Access Point

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1241430000
Typ	EBR-MODULE RS232
Ausführung	Konfigurationsmodul, IP 40, 0 °C...+60 °C
GTIN (EAN)	4050118029086
VPE	1 Stück

Datenblatt

**Industrial Ethernet
EBR-MODULE RS232**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	32,5 mm	Höhe	12 mm
Tiefe	97 mm	Gewicht	50 g
Nettogewicht	90 g		

Bestelldaten

Betriebstemperatur	0 °C...+60 °C
--------------------	---------------

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN61000-4-2 (ESD), Stufe 2, EN61000-4-3 (RS), Stufe 3, EN61000-4-4 (EFT), Stufe 3, EN61000-4-5 (Überspannung), Stufe 3, EN61000-4-6 (CS), Stufe 3
------------	---

Gewährleistung

Zeitraum	5 Jahre
----------	---------

Spannungsversorgung

Anschluss	Eingangsspannung	3 bis 5 V DC (über das RTS-Signal des RS-232 Ports)
	RJ45-Port, RS232	

Technische Daten

Befestigungsart	M4-Schraube (< 4 mm)	Gehäusebasismaterial	PVC-Formguss
Kabellänge	0,35 m	Schutzart	IP 40

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max.	60 °C	Betriebstemperatur, min.	0 °C
Feuchtigkeit	5 bis 95 % (nicht kondensierend)	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-20 °C		

Klassifikationen

eClass 6.0	19-17-01-06	eClass 7.0	19-17-01-06
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt

Industrial Ethernet EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Konformitätserklärung [K424_01_11.pdf](#)

[3D Modell](#)