

Industrial Ethernet IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen, LWL-Patchkabel, POF, SC-RJ-SC-RJ, schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1273430010
Typ	IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
Ausführung	Anschlusskabel, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 1 m
GTIN (EAN)	4050118062885
VPE	1 Stück

**Industrial Ethernet
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	1 m	Nettogewicht	31 g
-------	-----	--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...+80 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Kabelaufbau

Kerndurchmesser	980 µm	Manteldurchmesser	2,2 * 4,5 mm
Kabelaufbau	ZIPCORD	Isolation	PE
Anzahl der Adern	2	Mantelfarbe	schwarz

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegezyklen	10.000	Biegeradius, min., einmalig	25 mm
Biegeradius min, wiederholt	25 mm	Ziehkraft	≤ 160 N
Halogene	Nein		

Optische Eigenschaften Kabel

Bandbreite	≥ 100 MHz*km bei 650 nm	Dämpfung	≤ 160 dB/km bei 650 nm
Fasertyp	POF		

Stecker

Ausführung Stecker links	SCRJ IP 20	Ausführung Stecker rechts	SCRJ IP 20
--------------------------	------------	---------------------------	------------

Klassifikationen

eClass 6.0	27-06-10-03	eClass 7.0	27-06-10-03
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt

Industrial Ethernet
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Detailzeichnung

