

## Industrial Ethernet IE-SFP-1GLSXLC-T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- IEEE 802.3z-konform (Gigabit Module)
- IEEE 802.3u-konform (Fast Ethernet Module)
- Symmetrische LVPECL-Ein- und Ausgänge (Gigabit Module)
- Symmetrische PECL-Ein- und Ausgänge (Fast Ethernet Module)
- TTL-Signal-Erkennungsanzeige
- Im Betrieb einsteckbarer Duplex-LC-Steckverbinder
- Klasse 1-Laser-Produkt; EN60825-1-konform
- -40 bis 85°C Betriebstemperatur (T-Modelle)

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1286710000</a>
Typ	IE-SFP-1GLSXLC-T
Ausführung	SFP-Modul, -40 °C...+85 °C, Gigabit-Ethernet, Multimode, LC-Steckverbinder, 2 km
GTIN (EAN)	4050118077520
VPE	1 Stück

## Industrial Ethernet IE-SFP-1GLSXLC-T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 20 g

### Bestelldaten

Betriebstemperatur	SFP-Varianten	Gigabit-Ethernet, Multimode, LC- Steckverbinder, 2 km
-40 °C...+85 °C		

### EMV-Konformität und Zulassungen

Sicherheit UL, TÜV

### Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

### Schnittstellen

Ethernet-Ports	1	Steckverbinder	Duplex-LC
----------------	---	----------------	-----------

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max.	85 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Feuchtigkeit	5 bis 95 % (nicht kondensierend)	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C		

### Klassifikationen

eClass 6.0	19-17-01-90	eClass 7.0	19-17-01-90
------------	-------------	------------	-------------

### Zulassungen

Zulassungen

