

SAIL-7/8"BW-3-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.

Die 7/8" Leitungen dienen üblicherweise zur Leistungsübertragung.

Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1292111000
Typ	SAIL-7/8"BW-3-10U
Ausführung	Sensor/Aktor-Leitung, 7/8", Polzahl: 3, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
GTIN (EAN)	4050118087840
VPE	1 Stück

SAIL-7/8"BW-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	500 g
--------------	-------

Allgemeine Technische Daten

Ausführung	Buchse, gewinkelt	Kontaktbuchsendurchmesser	7/8"
Gehäusebasismaterial	PUR	Material Gewinding	Zinkdruckguss
Kodierung	keine	Schutzart	IP 68
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	LED	Nein
Nennspannung	300 V	Nennstrom	12 A
Isolationswiderstand	10 ⁸ Ω	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Steckzyklen gebrückt	≥ 100 Nein	Verschmutzungsgrad	3

Technische Daten Kabel

Polzahl	3	Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Geschirmt	Nein	Isolation	TPM
Farbcodierung	blau, braun, grün / gelb	Mantelmaterial	PUR
Mantelfarbe	schwarz	Außendurchmesser	7,4 mm
Kabellänge	10 m	Temperaturbereich, bewegt, min.	-20 °C
Temperaturbereich, bewegt, max.	80 °C	Temperaturbereich, fest verlegt, min.	-50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt, max.	80 °C	Halogene	Nein
Torsionsfestigkeit	0 °/m	Biegeradius min., bewegt	7,5 x Kabeldurchmesser
Schweißperlenfest	Nein		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-26-07-02	eClass 7.0	27-44-01-02
------------	-------------	------------	-------------

SAIL-7/8"BW-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen