

**SAIE-7/8"B-4-0.2U-PG11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1292430000</a>                    |
| Typ        | SAIE-7/8"B-4-0.2U-PG11                        |
| Ausführung | Einbaustecker, 7/8", PG 11, Polzahl: 4, 0.2 m |
| GTIN (EAN) | 4050118088380                                 |
| VPE        | 1 Stück                                       |

**SAIE-7/8"B-4-0.2U-PG11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |      |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 41 g |
|--------------|------|

**Allgemeine Daten**

|                           |                           |                           |              |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Aderquerschnitt           | 0,75 mm <sup>2</sup>      | Anschlussart              | Buchse       |
| Gehäusebasismaterial      | Zinkdruckguss, vernickelt | Kabellänge                | 0,2 m        |
| Kontaktbuchsendurchmesser | 7/8"                      | Kontaktmaterial           | CuZn         |
| Kontaktoberfläche         | vergoldet                 | Leiteraußendurchmesser    | -            |
| Nennspannung              | 300 V                     | Nennstrom                 | 8 A          |
| Polzahl                   | 4                         | Schutzart                 | IP 67        |
| Steckzyklen               | ≥ 100                     | Temperaturbereich Gehäuse | -25...+85 °C |
| Verschraubung             | PG 11                     | Werkstoff                 | PUR/ PUR     |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| eClass 6.0 | 27-26-07-02 | eClass 7.0 | 27-44-01-02 |
|------------|-------------|------------|-------------|

**Zulassungen**

Zulassungen



[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**SAIE-7/8"B-4-0.2U-PG11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zubehör****Messingmuttern Standard vernickelt**

Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67, 68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ          | Ausführung                                                     | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1694090000</a> | SKMU PG11-MS | Verschraubungen,<br>Gegenmutter, Messing,<br>vernickelt, PG 11 | 4008190872250 | 100 Stück |