

SAIE-7/8"B-4-0.2U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1292450000
Typ	SAIE-7/8"B-4-0.2U-H
Ausführung	Einbaustecker, 7/8", Polzahl: 4, 0.2 m
GTIN (EAN)	4050118088540
VPE	1 Stück

SAIE-7/8"B-4-0.2U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	70 g
--------------	------

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,75 mm ²	Anschlussart	Buchse
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt	Kabellänge	0,2 m
Kontaktbuchsendurchmesser	7/8"	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	vergoldet	Leiteraußendurchmesser	-
Nennspannung	300 V	Nennstrom	8 A
Polzahl	4	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	≥ 100	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Werkstoff	PUR/ PUR		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-26-07-02	eClass 7.0	27-44-01-02
------------	-------------	------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen



SAIE-7/8"B-4-0.2U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen
