

**Klippon POK (Polyester-Leergehäuse)
HG K+POK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild

Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt: Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HG K+POK
Best.-Nr.	1580360000
Ausführung	Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Außengelenk, Scharnier, silber
GTIN (EAN)	4008190203542
VPE	1 Stück

Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) HG K+POK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 70 g

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsart geschraubt

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC002626
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-18-28-16
eClass 9.1	27-18-92-90		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)