

**SAI-Passiv
SAI-6-MH-4P M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Verschraubung: M25 Für Kabel mit einem Aussenisolationdurchmesser von 13 mm bis 18 mm Der SAI-Verteiler mit der M25-Verschraubung eignet sich u.a. für folgende Kabeltypen:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm bis 21 x 0,75 mm
- 14 x 1,00 mm bis 20 x 1,00 mm
- 8 x 1,50 mm bis 16 x 1,50 mm

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1705932000
Typ	SAI-6-MH-4P M12
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion mit M20 Abgang, Ja
GTIN (EAN)	4032248184453
VPE	1 Stück

**SAI-Passiv
SAI-6-MH-4P M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	127 mm	Breite	60 mm
Höhe	55 mm	Nettogewicht	769 g

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt
Isolationswiderstand	$10^9 \Omega$	Kontaktbuchsendurchmesser	M12
Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet	Kontaktoberfläche	verzinnt
Leiteraußendurchmesser	10 - 14 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	14 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	10 mm	Steckzyklen	≤ 50
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	M20

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-06-91-90	eClass 7.0	27-06-91-90

Zulassungen

Zulassungen

