

**SAI-Passiv
SAI-8-MHD-4P M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschraubung: M25 Für Kabel mit einem
Aussenisolationdurchmesser von 13 mm bis 18 mm Der
SAI-Verteiler mit der M25-Verschraubung eignet sich u.a.
für folgende Kabeltypen:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm bis 21 x 0,75 mm
- 14 x 1,00 mm bis 20 x 1,00 mm
- 8 x 1,50 mm bis 16 x 1,50 mm

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1705943000
Typ	SAI-8-MHD-4P M12
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion mit M25 Abgang, Ja
GTIN (EAN)	4032248184569
VPE	1 Stück

Datenblatt

**SAI-Passiv
SAI-8-MHD-4P M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	152 mm	Breite	60 mm
Höhe	55 mm	Nettogewicht	598 g

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt
Isolationswiderstand	10 ⁹ Ω	Kontaktbuchsendurchmesser	M12
Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet	Kontaktoberfläche	verzinkt
Leiteraußendurchmesser	10 - 14mm	Leiteraußendurchmesser, max.	14 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	10 mm	Steckzyklen	≤ 50
Verschmutzungsgrad	3	Verschraubung	M25

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-06-91-90	eClass 7.0	27-06-91-90

Zulassungen

Zulassungen

