

**SAI-Passiv
SAI-8-MHD 5P M12 OL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschraubung: M25 Für Kabel mit einem
Aussenisolationdurchmesser von 13 mm bis 18 mm Der
SAI-Verteiler mit der M25-Verschraubung eignet sich u.a.
für folgende Kabeltypen:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm bis 21 x 0,75 mm
- 14 x 1,00 mm bis 20 x 1,00 mm
- 8 x 1,50 mm bis 16 x 1,50 mm

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1740193000
Typ	SAI-8-MHD 5P M12 OL
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, Haubenversion mit M25 Abgang
GTIN (EAN)	4032248298938
VPE	1 Stück

**SAI-Passiv
SAI-8-MHD 5P M12 OL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	565 g
--------------	-------

Allgemeine Daten

Isolationswiderstand	$10^9 \Omega$
----------------------	---------------

Leiteraußendurchmesser	-
------------------------	---

Verschraubung	M25
---------------	-----

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000830	eClass 6.0	27-06-91-90
----------	----------	------------	-------------

eClass 7.0	27-06-91-90
------------	-------------

Zulassungen

Zulassungen
