

SAI-Passiv
SAI-4/6/8 MH MH BLZF3,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschraubung: M25 Für Kabel mit einem
Aussenisolationdurchmesser von 13 mm bis 18 mm Der
SAI-Verteiler mit der M25-Verschraubung eignet sich u.a.
für folgende Kabeltypen:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm bis 21 x 0,75 mm
- 14 x 1,00 mm bis 20 x 1,00 mm
- 8 x 1,50 mm bis 16 x 1,50 mm

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1782750000
Typ	SAI-4/6/8 MH MH BLZF3,5
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion mit M20 Abgang, Ja
GTIN (EAN)	4032248179503
VPE	1 Stück

SAI-Passiv SAI-4/6/8 MH MH BLZF3,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	60 mm	Höhe	55 mm
Nettogewicht	356 g		

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet
Kontaktoberfläche	verzinkt	Leiteraußendurchmesser	10 - 14mm
Leiteraußendurchmesser, max.	14 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	10 mm
Steckzyklen	≤ 50	Verschmutzungsgrad	3
Verschraubung	M20		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-06-91-90	eClass 7.0	27-06-91-90

Zulassungen

Zulassungen

