

**SAI-8-F 5P 20M 0.5/1.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1784500000</a>                                    |
| Typ        | SAI-8-F 5P 20M 0.5/1.0U                                       |
| Ausführung | Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 20 m, Ja |
| GTIN (EAN) | 4032248190690                                                 |
| VPE        | 1 Stück                                                       |

## SAI-8-F 5P 20M 0.5/1.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|      |       |              |         |
|------|-------|--------------|---------|
| Höhe | 25 mm | Nettogewicht | 4.878 g |
|------|-------|--------------|---------|

### Allgemeine Daten

|                           |               |                        |                               |
|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Brandverhalten            | V-0           | Gehäusebasismaterial   | Pocan                         |
| Isolationswiderstand      | $10^9 \Omega$ | Kabellänge             | 20 m                          |
| Kontaktbuchsendurchmesser | M12           | Kontaktmaterial        | CuZn, unternickelt, vergoldet |
| Kontaktoberfläche         | verzinkt      | Leiteraußendurchmesser | -                             |
| Schleppkettentauglichkeit | Ja            | Schutzart              | IP 68                         |
| Steckzyklen               | $\leq 50$     | Verschmutzungsgrad     | 3                             |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001856    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.0 | 27-06-91-90 | eClass 7.0 | 27-06-91-90 |

### Zulassungen

Zulassungen

