

SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12-Steckverbinder in IP 67 mit Schraub- oder
Zugfederanschluss verfügbar

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1803930001
Typ	SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF
Ausführung	Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gewinkelt
GTIN (EAN)	4032248647958
VPE	1 Stück

SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 64 g

Downloads

Zulassung GOST POC
 DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	SAIS-ZF	Gehäusebasismaterial	CuZn
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontaktoberfläche	vergoldet
Schutzart	IP 67	Steckzyklen	≥ 100

Elektrische Eigenschaften

Isulationswiderstand $10^8 \Omega$ Nennspannung 250 V

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000516	ETIM 3.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-26-07-01
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.0	27-26-07-02
eClass 7.0	27-44-01-02		

Zulassungen

Zulassungen

