

SAI-4-M 8P M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4, 6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1807640000
Typ	SAI-4-M 8P M12
Ausführung	Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
GTIN (EAN)	4032248279036
VPE	1 Stück

SAI-4-M 8P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	220 g
--------------	-------

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	Pocan
Isolationswiderstand	$10^9 \Omega$	Kontaktbuchsendurchmesser	M12
Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet	Kontaktoberfläche	verzinnt
Leiteraußendurchmesser	-	Steckzyklen	≤ 50
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-06-91-90	eClass 7.0	27-06-91-90

Zulassungen

Zulassungen

