

**SAI-Passiv
SAI-4-F 3P M8 L 10M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die neue schmale M8 Linie von Weidmüller. Diese Produktfamilie zeichnet sich durch Markierbarkeit an allen Steckplätzen aus. Sogar der 4-fach Verteiler mit 8-poligem M12 besitzt bei allen M8 Steckplätzen einen ausreichend großen Markierer. Weiterhin ist dieser Verteiler kürzer als viele handelsüblichen M8 Typen.

- Sehr schmaler, kurzer und flacher M8 Verteiler.
- Die Familie wird mit 4 bis 12 M8-Steckplätzen, 3- bzw. 4-polig geliefert.
- Auch Mischbestückungen der M8 sind auf Kundenwunsch möglich.
- Die M8 Linie ist mit Querbohrungen ausgerüstet.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1828710000
Typ	SAI-4-F 3P M8 L 10M
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Fixkabelversion, 10 m, Ja
GTIN (EAN)	4032248335350
VPE	1 Stück

**SAI-Passiv
SAI-4-F 3P M8 L 10M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	18,2 mm	Nettogewicht	622 g
------	---------	--------------	-------

Allgemeine Daten

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	Pocan
Isolationswiderstand	$10^9 \Omega$	Kabellänge	10 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M8	Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet
Kontaktoberfläche	verzinkt	Leiteraußendurchmesser	-
Schleppkettentauglichkeit	Ja	Schutzart	IP 68
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-27-92-19	eClass 7.0	27-06-91-90

Zulassungen

Zulassungen

