

**SAI-Passiv
SAI-4-S 3P M8 L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die neue schmale M8 Linie von Weidmüller. Diese Produktfamilie zeichnet sich durch Markierbarkeit an allen Steckplätzen aus. Sogar der 4-fach Verteiler mit 8-poligem M12 besitzt bei allen M8 Steckplätzen einen ausreichend großen Markierer. Weiterhin ist dieser Verteiler kürzer als viele handelsüblichen M8 Typen.

- Sehr schmaler, kurzer und flacher M8 Verteiler.
- Die Familie wird mit 4 bis 12 M8-Steckplätzen, 3- bzw. 4-polig geliefert.
- Auch Mischbestückungen der M8 sind auf Kundenwunsch möglich.
- Die M8 Linie ist mit Querbohrungen ausgerüstet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 1828740000 |
| Typ | SAI-4-S 3P M8 L |
| Ausführung | SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M12 Abgang, Ja |
| GTIN (EAN) | 4032248335381 |
| VPE | 1 Stück |

Datenblatt

**SAI-Passiv
SAI-4-S 3P M8 L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 64 g

Allgemeine Daten

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
| Brandverhalten | V-0 | Gehäusebasismaterial | Pocan |
| Isolationswiderstand | 10 ⁹ Ω | Kontaktbuchsendurchmesser | M8 |
| Kontaktmaterial | CuZn, unternickelt, vergoldet | Kontaktoberfläche | verzinnt |
| Leiteraußendurchmesser | - | Schleppkettentauglichkeit | Ja |
| Schutzart | IP 68 | Verschmutzungsgrad | 3 |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001856 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-06-91-90 | eClass 6.0 | 27-06-91-90 |
| eClass 7.0 | 27-06-91-90 | | |

Zulassungen

Zulassungen

