

**SAIL-VSC-3.0U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dieser Ventilstecker hat ein transparentes Gehäuse mit einer integrierten Dichtung. Der Anschlussquerschnitt entspricht 0,5 mm<sup>2</sup> und kann somit direkt mit unserem SAI IDC-Verteiler verbunden werden. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüller-Lieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gestecktem Zustand erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1845180300</a>
Typ	SAIL-VSC-3.0U(0.5)
Ausführung	Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker, C
GTIN (EAN)	4032248358724
VPE	1 Stück

**SAIL-VSC-3.0U(0.5)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 137 g

**Allgemeine Daten**

Aderquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>	Anschlussart	Buchse
Bauform	C	Kabeldurchmesser, min.	5 mm
Kabellänge	3 m	Kontaktabstand Ventilstecker	9,4 mm
Kontaktbuchsendurchmesser	sonstige	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	verzinkt	Leiteraußendurchmesser	-
Mantelfarbe	schwarz	Nennspannung	24 V
Nennstrom	4 A	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Werkstoff	PUR/ PVC		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000304	ETIM 3.0	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 4.1	27-26-07-01
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.0	27-27-92-18
eClass 7.0	27-06-91-90		

**Zulassungen**

Zulassungen