

**SAI-8-S 4P FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Während im Standard M12 System aufwendig die Drehhülse angeschraubt und durch die Rüttelsicherung behindert wird, funktioniert Push-Pull mit einem Klick, wie die bekannten Wasserschlauchanschlussysteme im Gartenbereich. Die hörbare Verriegelung gewährleistet den sicheren und zuverlässigen Anschluss sowie eine hohe Dichtigkeit. Die neuen SAI-Push-Pull-Verteiler können sowohl zusammen mit M12 Steckverbindern als auch mit den neuen Push-Pull Steckverbindern verwendet werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1847920000</a>
Typ	SAI-8-S 4P FC
Ausführung	Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, Push-Pull, M12, Mit M23 Abgang, Ja
GTIN (EAN)	4032248369119
VPE	1 Stück

**SAI-8-S 4P FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	54 mm	Höhe	34,3 mm
Nettogewicht	275 g		

**Allgemeine Daten**

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	PA 6 GF
Isolationswiderstand	10 <sup>9</sup> Ω	Kontaktbuchsendurchmesser	M12
Kontaktmaterial	CuZn, unternickelt, vergoldet	Leiteraußendurchmesser	-
Schutzart	IP 67	Verschmutzungsgrad	3

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-06-91-90	eClass 7.0	27-06-91-90

**Zulassungen**

Zulassungen

