

SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1861160000
Typ	SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16
Ausführung	Einbaustecker, M12, Stift, gerade, M16, Polzahl: 4, 0.5 m
GTIN (EAN)	4032248419234
VPE	1 Stück

SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 26 g

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,34 mm ²	Anschlussart	Stift
Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt	Kabellänge	0,5 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M12	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	250 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	4
Schutzart	IP 67	Temperaturbereich Gehäuse	-30...+90 °C
Verschraubung	M16	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC002061	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 4.1	27-26-07-01	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.0	27-26-07-02	eClass 7.0	27-44-01-02

Zulassungen

Zulassungen

