SAIE-M5S-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1873050000
Typ	SAIE-M5S-3-0.2U
Ausführung	Einbaustecker, M5, Stift, gerade, M5, Polzahl: 3, 0.2 m
GTIN (EAN)	4032248478415
VPE	1 Stück

SAIE-M5S-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	4 g

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,14 mm²	Anschlussart	Stift
Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt	Kabellänge	0,2 m
Kontaktbuchsendurchmesser	M5	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	60 V
Nennstrom	1 A	Polzahl	3
Schutzart	IP 67	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+80 °C
Verschraubung	M5	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000516	ETIM 3.0	EC002061
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 4.1	27-26-07-01
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.0	27-26-07-02
eClass 7.0	27-44-01-02		

Zulassungen

Zulassungen

ME25