SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M12-Steckverbinder in IP 67 mit Schraub- oder Zugfederanschluss verfügbar

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1892120001
Typ	SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF
Ausführung	Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade
GTIN (EAN)	4032248647934
VPE	1 Stück

SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	40,7 g

Downloads

Zulassung GOST	POCC DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	CuZn	Kontaktbuchsendurchmesser	M12
Kontaktoberfläche	vergoldet	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	≥ 100		

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	10^8 Ω	Nennspannung	250 V

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-2-101

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000516	ETIM 3.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-26-07-01
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.0	27-26-07-02
eClass 7.0	27-44-01-02		

Zulassungen

Zulassungen	ME25