

Screwty- M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Das ideale Werkzeug für alle Fälle**

Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten M12F und M8F sowie freikonfektionierbare Stecker und Buchsen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1900010000
Typ	Screwty- M8
Ausführung	Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug für umspritzte M8-Leitungen
GTIN (EAN)	4032248375844
VPE	1 Stück

Screwty- M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	220 mm	Breite	27,4 mm
Gewicht	140 g	Nettogewicht	167 g

Allgemeine Daten

Leiteraußendurchmesser	-	Werkstoff	Metall
------------------------	---	-----------	--------

Klassifikationen

UNSPSC	27-11-17-02	eClass 4.1	21-04-01-08
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.0	21-04-01-90
eClass 7.0	21-04-01-90		

Zulassungen

Zulassungen