

## Screwty M12 KO o. SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist für M12 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von  $14,5 \pm 0,3$  mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,8-1,2 Nm.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	Screwty M12 KO o. SD
Best.-Nr.	<a href="#">1900100000</a>
Ausführung	Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-Leitungen
GTIN (EAN)	4032248409952
VPE	1 Stück

**Screwty M12 KO o. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 17 g

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Zulassungen**

ROHS Konform

**Downloads**

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)