

**Screwty M12f KO o. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist für freikonfektionierbare M12 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von  $19,8 \pm 0,3$  mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,8-1,2 Nm.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	Screwty M12f KO o. SD
Best.-Nr.	<a href="#">1900120000</a>
Ausführung	Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug für M12-Steckverbinder
GTIN (EAN)	4032248409976
VPE	1 Stück

## Screwty M12f KO o. SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 18 g

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)