



**LAGERDATEN**

**LAGERBEZEICHNUNG** : **MR115 ZZ**  
**ARTIKELNUMMER DES KUNDEN** : **Conrad Best.-Nr. 214876**

**Norm** : Einreihige Rillenkugellager, DIN625

**Abmessungen** : d= 5      D= 11      B= 4      (mm)

**Toleranzen** : DIN ISO 1132, DIN620      PN Normaltoleranz

**Lagerluft** : ISO 5753-1981, DIN620      CN Normalluft

**Käfig** : Stahlkäfig

**Drehzahlgrenze** : 52000 min<sup>-1</sup>

**Abdeckung** : beidseitig Z-Scheiben (Staubschutz)

**Tragzahl** : dyn. 76 daN      stat. 35 daN

**Schmierung** : Standardbefettung für universelle Anwendung

**Stand** : Januar 1999