



Beschreibung

Lagerart	Radialrillenkugellager, einreihig
Hauptabmessungen u. Toleranzen	Nach DIN625-1 Toleranzklasse: PN (Standard)
Ausführung:	Beidseitige berührungsfreie Abdeckung aus Teflon
Material Ringe u. Kugeln	100 Cr6 (1.3505)
Schmierung	Universalfett, Temperaturbereich -30°C bis max. +130°C

Hauptabmessungen in mm:

d	6,00
D	10,00
B	3,00

Technische Daten:

Gewicht	≤ 0,001 kg
Drehzahl min1	45000
Tragzahlen	Cr 490 N dyn. radial
Tragzahlen	C0r 218 N stat. radial
Lagerluft	CN Standard

