



Beschreibung

<b>Lagerart</b>	Radialrillenkugellager, einreihig
<b>Hauptabmessungen u. Toleranzen</b>	Nach DIN625-1 Toleranzklasse: PN (Standard)
<b>Ausführung:</b>	Beidseitige berührungsfreie Abdeckung aus Teflon
<b>Material Ringe u. Kugeln</b>	100 Cr6 (1.3505)
<b>Schmierung</b>	Universalfett, Temperaturbereich -30°C bis max. +130°C

Hauptabmessungen in mm:

<b>d</b>	6,00
<b>D</b>	12,00
<b>B</b>	4,00

Technische Daten:

<b>Gewicht</b>	≤ 0,002 kg
<b>Drehzahl min1</b>	45000
<b>Tragzahlen</b>	Cr 570 N dyn. Radial
<b>Tragzahlen</b>	C0r 240 N stat. Radial
<b>Lagerluft</b>	CN Standard

