

## Datenblatt – 7.11.05

Ihre Artikel Nr.	Unsere Artikel Nr.	Beschreibung
226106	560-12791-0001	Zahnriemenscheibe aus Aluminium mit beids. Deckscheiben T = 5,08 mm (1/5") z 10 Außen-Ø 24 mm, vorgebohrt 6 mm mit Gewindebohrung und Stellschraube, einseitige Nabe-Ø 9,5 mm, NL(ges.) 20 mm, Zahnbreite 14 mm - max. Umdrehung pro Minute: 10.000 min <sup>-1</sup> (max. 0,5 kW) - max. Umgebungstemperatur 80°C
226050	560-12791-0007	Zahnriemenscheibe aus Aluminium mit beids. Deckscheiben T = 5,08 mm (1/5") z 40 Außen-Ø 64,48 mm, vorgebohrt 8 mm mit Gewindebohrung und Stellschraube, einseitige Nabe-Ø 45 mm, NL(ges.) 25 mm, Zahnbreite 14 mm - max. Umdrehung pro Minute: 10.000 min <sup>-1</sup> (max. 0,5 kW) - Achsabstand der Wellen = 76,2 mm - max. Umgebungstemperatur 80°C
226041	560-12791-0005	Zahnriemenscheibe aus Aluminium mit beids. Deckscheiben T = 5,08 mm (1/5") z 30 Außen-Ø 54 mm, vorgebohrt 8 mm mit Gewindebohrung und Stellschraube, einseitige Nabe-Ø 35 mm, NL(ges.) 22 mm, Zahnbreite 14 mm - max. Umdrehung pro Minute: 10.000 min <sup>-1</sup> (max. 0,5 kW) - Achsabstand der Wellen = 50,8 mm - max. Umgebungstemperatur 80°C