



ARTIKELNUMMER:

BB 061015 SINT

Fabrikat: HTB

ARTIKELART:

Sinterbronze Bundlager, Form V, DIN 1850/3 - ISO 2795

ABMESSUNGEN  
(mm)

d1	6
d2	10
d3	12
b1	15
b2	3

## BESCHREIBUNG

Selbstschmierende ölgetränkte Sinterbronzebuchse mit Bund, ölgetränkt, Kanten abgeschrägt, einbaufertig

## TECHNISCHE DATEN

**Flächenpressung** max. 35 N/mm<sup>2</sup>, abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser

**Rauhtiefe** Rauhtiefe nach DIN3441 kann aufgrund porösem Materialgefüge nicht angegeben werden

## TOLERANZEN

**Innendurchmesser d1** F7 / G7  
Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf

**Außendurchmesser d2** s7

**Länge b1** +/- 0,1 mm