

| Hersteller Art.-Nr. | CONRAD Best.-Nr. | Beschreibung |
|------------------------|---------------------|--|
| 102001 | 235847 | ET RADIOPLATTE |
| 102101 | 235861 | ET SERVOSAVER-ABDECKPLATTE |
| 112001 | 235854 | ET ACHSCHENKEL VORNE |
| 112004 | 235858 | ET OBERER QUERLENKER |
| 112279C | 517041 | ET QUERLENKER UNTEN |
| 112006 | 235861 | ET DÄMPFERBRÜCKE VORNE |
| 112007 | 235862 | ET DÄMPFERBRÜCKE HINTEN |
| 112009 | 235863 | ET UMLENKHEBEL SERVOSAVER |
| 112011 | 235864 | ET GETRIEBEPLATTE |
| 112012 | 235866 | ET FRONTRAMMER |
| 112013 | 235867 | ET HECKSPOILER CARBON FIGHTER |
| 112014 | 235868 | ET MITTELGETRIEBEHALTER |
| 112015 + 112016 | 235869 | ET METALL-GETRIEBE-SET(4) CARBON FIGHTER |
| 112020 | 235871 | ET HECKSPOILER-HALTER (|
| 112022 | 235872 | ET 1:6 KRAFTSTOFFTANK 700 ML CF-6 |
| 112023 | 235874 | ET TANKBEFESTIGUNG |
| 235875 | 235875 | ET TANKBEFESTIGUNG OBEN CARBON FIGHTER |
| 102104 | 235876 | BENZINMOTOR CARBON-FIGHTER |
| 112271C | 517043 | ET DIFFERENZIAL GEFETTET |
| 112106 | 235884 | ET BREMSSCHEIBENBEFESTIGUNG CF |
| 112108 | 235886 | ET BREMSSCHEIBEN /-BELÄGE |
| 112109 | 235887 | ET BREMSEXZENTER |
| 112110 | 235888 | ET MITTELDIFFERENZIAL-WELLE |
| 112111 | 235889 | ET KUPPLUNGSGLOCKE |
| 112112 | 235892 | ET BREMSBELÄGEHALTERUNG |
| 112115 | 235894 | ET ANTRIEBSWELLEN (2) |
| 112116 | 235895 | ET MITTEL-ANTRIEBSWELLE |
| 112117 | 235896 | ET QUERLENKSTIFTE OBEN 92 MM |
| 112118 | 235897 | ET ANTRIEBSACHSEN HINTEN (2) |
| 112120 | 235898 | ET ACHSEN FÜR UMLENKHEBEL (2) |
| 112121 | 235899 | ET SERVOSAVER-FEDER |
| 112122 | 235901 | ET BENZINSCHLÄUCHE SET |
| 112123 | 235902 | ET LENKUNGSGEWINDESTANGEN (2) |
| 112126 | 235905 | ET OBERE ZENTRALDIFFPLATTE |
| 112127 | 235906 | ET ÜBERROLLKÄFIG KOMPLETT |
| 112128 | 235907 | ET MOTORHALTERUNG CARBON FIGHTER |
| 112132 | 235908 | ET VERBINDUNG SERVO-UMLENKHEBEL |
| 112133 | 235910 | ET VERBINDUNG LENKHEBEL |
| 112134 | 237838 | ET STOSSDÄMPFER VORNE (2) CARBON FIGHTER |
| 112135 | 237837 | ET STOSSDÄMPFER HINTEN(2) CARBON FIGHTER |
| 112136 | 235914 | ET GASGESTÄNGE |
| 112137 | 235915 | ET KUGELKOPF 6,8 X 13 MM (6) |

| Hersteller Art.-Nr. | CONRAD Best.-Nr. | Beschreibung |
|------------------------|---------------------|---|
| 112138 | 235916 | ET KUGELKOPF 8,8 X 13 MM (6) |
| 112139 | 235918 | ET KUGELKOPF 6,6 X 11 MM (6) |
| 112140 | 235919 | ET KUGELKOPF 9,8 X 14 MM (6) |
| 112141 | 235921 | ET KUGELKOPF 9,8 X 14 MM (6) |
| 112142 | 235922 | ET KUGELKOPF 6,8 X 14,5 MM (6) |
| 112143 | 235923 | ET KUGELKOPF 9,8 X 21 MM (6) |
| 112144 | 235924 | ET KUGELKOPF 9,8 X 25,5 MM (6) |
| 183001 | 235925 | ET SCHRAUBENSET CF-6 / CF-6ST / CF6MT |
| 511396 | 235927 | ET SEILZUGSTARTER CARBON FIGHTER |
| 112025 | 237839 | 1:6 KOMPLETTRÄDER BUGGY 8-SPEICHENFELGE |
| 112021 | 235933 | ET KAROSSERIEHALTER |
| 2320019422 | 236733 | ET SCHALLDÄMPFER |
| 112175 | 236416 | ET KUPPLUNGSBACKEN HSS GESINTERT CF-6 |
| 112291C | 409818 | 1:6 RADMITNEHMER |
| 112287 | 409819 | DIFFERENTIAL-GEHÄUSE |
| 112286 | 490153 | ET Radachsen (2) |
| BMS-620MG | 275462 | Blue Bird Servo BMS-620MG |
| H0004 | 1268341 | ET LENKSERVO |
| FS1872C | 709652 | OP ALLRADUMRÜSTSATZ (239999 & 239990) |
| 102102 | 235852 | ET CHASSISPLATTE |
| 102113C | 1211579 | ET KAROSSERIE CARBON FIGHTER |
| 102102 | 235852 | ET CHASSISPLATTE 4WD |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Schnell - einfach - zuverlässig

Ersatzteilbestellung bei Conrad Electronic

Für viele Artikel können wir schnell und zuverlässig Ersatzteile liefern.
Unser Lager hält im Bedarfsfall mehrere Tausend Teile für Sie bereit.

Bestellung per Telefon: 0 96 04 - 40 87 87

Bestellung per Telefax: 0180 - 531 21 10*

Bestellung per Mail: sales@conrad.de

Bestellung per Internet: www.conrad.de/ersatzteilservice

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung

CONRAD ELECTRONIC SE

* 0,14 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Festnetz, maximal 0,42 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz